

## Product data sheet

### Characteristics

# XBKT80000U00M

Contor Totalizator - Afisaj Mecanic Cu 8 Cifre - 24 V C.C.



### Principal

Gama de produse	Zelio Count
Tip produs sau componenta	Contor totalizator
Tip afisaj	Mecanic
Dimensiune	50 x 60 mm
Digitii afisor	8 cifre - 4 mm
Maximum counting frequency	25 Hz
Resetare	Fara
Capacitate de contorizare	0...9 999 999
Tip tehnologie	Electromecanic

### Suplimentar

[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. Us +/- 10 %
Putere consumata	2,5 W
Timp rezerva	Permanent
Mod numarare	Adăugare
Funcție de intrare	Numarare
Tip de intrare	Contact
Durabilitate mecanica	200000000 cic
Mod de montare	Montaj incastat
Suport de montare	Montare pe panou
Conexiuni - borne	Papuci AMP (doza de conexiuni)
Inaltime	50 mm
Greutate neta	0,15 kg
Latime	60 mm
CAD latime globala	60 mm
CAD inaltime globala	50 mm
CAD adancime globala	94 mm

### Mediu

Standarde	EN/IEC 50081-2 EN/IEC 50082-2
Certificari produs	cURus
Grad de protectie IP	IP40 conformitate cu EN/IEC 60529
Temperatura ambientala de functionare	-10...50 °C
Temperatura de depozitare	-20...60 °C
Rezistenta la vibratii	5 gn (f= 10...150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	30 gn pentru 6 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 60536

## Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	188 g
Înălțimea formei de impachetare 1	7,8 cm
Latimea formei de impachetare 1	15,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1	11,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2	7
Greutatea formei de impachetare 2	1,572 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	15 cm
Latimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm

## Sustenabilitatea ofertei











Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Electromechanical and Electronic Totalizing Counters


Dimensions, Flush-Mounting

Counters Dimensions	Flush-Mounting
<p>XBKT50000U••M, XBKT70000U••M</p> 	
<p>XBKT60000U00M</p> 	
<p>XBKT60000U1•M</p> 	
<p>XBKT80000U00M</p> 	
<p>XBKT81030U33E</p> 	
<p>e: panel thickness, 1 mm &lt; e &lt; 2.5 mm / 0.039 in. &lt; e &lt; 0.098</p>	


Wiring Diagrams of Electromechanical and Electronic Totalizing Counters

Counters with Mechanical Display

XBKT50000U••M, XBKT70000U00M




XBKT60000U1•M, XBKT80000U00M



Counters with LCD Display, Lithium Battery Supply

XBKT181030U33E

PNP Transistor, NPN Transistor



- 1: Keylock
- 2: 0 V
- 3: Count
- 4: Reset

Reset Key Locking Facility



- 1: Keylock
- 2: 0 V
- 3: Count
- 4: Reset

Volt-free Contact



- 1: Keylock
- 2: 0 V
- 3: Count
- 4: Reset