

Fiche produit

Caractéristiques

5510220

Thorsman - INKA-LSU161-2 - bend 90° rising/ front cover - 72 mm - natural



Principales

Gamme de produit	Thorsman
Nom du produit	Thorsman INKA
Type de produit ou équipement	Courbure 90°
Équipement inclus	Face avant
Nuance de la couleur	Naturel
Quantité du lot	Lot de 1
Segment de marché	Petit commerce

Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	161 x 72 mm
Type de changement de direction	Vers le haut
Matière	Aluminium anodisé
Longueur	200 mm
Hauteur	200 mm
Largeur	72 mm

Environnement

Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension
Normes	EN 50085-1 73/23/EEC 93/68/EEC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit