

Fiche produit

Caractéristiques

81814

PratiKa - socle de connecteur industriel - 32 A - 3P+T - 100-130V CA - IP44



Principales

Gamme	PratiKa
Type de produit ou équipement	Fiche
Nom de l'appareil	Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Montage sur panneau
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Coudé 90°
Courant nominal (In)	32 A
Tension assignée de service (Us)	100...130 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	4 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts	Broches: laiton plaqué nickel
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble	2,5...10 mm ²
Poids du produit	0,254 kg
Dimension de base	90 x 100 mm
Hauteur	159 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	98 mm
Couleur	Jaune
Code couleur tension	Jaune

Environnement

Normes	EN 60309-2 EN 60309-1
Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	220 g
Hauteur de l'emballage 1	9,8 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	15,9 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------