

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 82116

## PratiKa - socle de prise industrielle - 32 A - 3P - 20-25 V CA - IP44



### Principales

Gamme	PratiKa
Type de produit ou équipement	Prise
Nom de l'appareil	prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Très basse tension
Description des pôles	3P
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel

### Complémentaires

Mode d'installation	Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Incliné
Courant nominal (In)	32 A
Tension assignée de service (Us)	20...25 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Broches : acier inoxydable Manchons : laiton plaqué nickel Ressorts : acier inoxydable
Raccordement	Vis imperdables, complètement desserrée
Section de câble	4...10 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du câble	6...23 mm
Entrée de câble	Déflexeur
Type de filetage	Pg 21
Poids du produit	0,214 kg
Dimension de base	70 x 82 mm
Hauteur	118 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	81 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Violet

### Environnement

Normes	EN 60309-1 EN 60309-2
Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s )

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,7 cm
Largeur de l'emballage 1	6,8 cm
Longueur de l'emballage 1	11,8 cm
Poids de l'emballage 1	200 g

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------