

Fiche produit

Caractéristiques

82303

PratiKa - fiche mobile industrielle - droite - 16 A
- 2P - 40-50V CA - IP44



Principales

Gamme	PratiKa
Type de produit ou équipement	Fiche banane
Nom de l'appareil	fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Très basse tension
Description des pôles	2P
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel

Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
Courant nominal (In)	16 A
Tension assignée de service (Us)	40...50 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire	12 h
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Broches : laiton plaqué nickel
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble	4...10 mm ²
Diamètre extérieur du câble	6...23 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 21
Poids du produit	0,145 kg
Hauteur	158 mm
Largeur	57,5 mm
Profondeur	57,5 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Blanc

Environnement

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,8 cm
Largeur de l'emballage 1	5,8 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm
Poids de l'emballage 1	132,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,5 cm
Largeur de l'emballage 2	21,0 cm
Longueur de l'emballage 2	27,5 cm
Poids de l'emballage 2	1,448 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	6,279 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------