

Fiche produit

Caractéristiques

82525

PratiKa - socle de connecteur industriel - 32 A - 2P - 20-25 V CA - IP44



Principales

Gamme	PratiKa
Type de produit ou équipement	Fiche
Nom de l'appareil	fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Très basse tension
Description des pôles	2P
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Incliné
Courant nominal (In)	32 A
Tension assignée de service (Us)	40...50 V 20...25 V
Fréquence du réseau	401/500 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire	11 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Broches : laiton plaqué nickel
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble	4...10 mm ²
Diamètre extérieur du câble	6...23 mm
Type de filetage	Pg 21
Poids du produit	0,157 kg
Dimension de base	70 x 82 mm
Hauteur	118 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	81 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Vert

Environnement

Normes	EN 60309-2 EN 60309-1
Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13 cm
Largeur de l'emballage 1	10,6 cm
Longueur de l'emballage 1	13,6 cm
Poids de l'emballage 1	140 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------