

Fiche produit

Caractéristiques

83912

PratiKa - fiche mobile inverseur de phase droite - 3P+T - 380-415 V CA - IP67



Principales

Gamme	PratiKa
Type de produit ou équipement	Fiche mobile inverseur de phases
Nom de l'appareil	Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
Courant nominal (In)	16 A
Tension assignée de service (Us)	380...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Matière de fiche, prise	Enveloppe: polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts	Broches: laiton plaqué nickel
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble	1...4 mm ²
Diamètre extérieur du câble	8...15 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 16
Poids du produit	0,18 kg
Hauteur	139 mm
Largeur	81 mm
Profondeur	81 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Rouge

Environnement

Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Degré de protection IP	IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	150 g
Hauteur de l'emballage 1	7,7 cm
Largeur de l'emballage 1	7,7 cm
Longueur de l'emballage 1	13,3 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	1,747 kg
Hauteur de l'emballage 2	21 cm
Largeur de l'emballage 2	16 cm
Longueur de l'emballage 2	28 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	20
Poids de l'emballage 3	3,981 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------