

Fiche produit

Caractéristiques

9001KS11BH13

Harmony 9001K - sélecteur noir - Ø30 - avec bouton - 2 positions - 1F+1O



Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Commutateur
Nom de l'appareil	K
Type d'unité de commande	Position maintenue
Profil de l'unité de commande	Noir bouton standard

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Positions de l'unité de commande	2 positions
Description des contacts	1 F/O
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm ² se conformer à CEI 60947-1
Compatibilité produit	9001KA1 côté 2
Présentation du produit	Produit complet
Couleur de la capsule	Noir
Profil de l'unité de commande	Manette standard
Type de commande	Position maintenue
Dimension	30 mm
Profil de came	5

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifications du produit	CE[RETURN]CSA LR24590 classe 3211 03[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,572 cm
Largeur de l'emballage 1	5,588 cm
Longueur de l'emballage 1	9,398 cm
Poids de l'emballage 1	149,686 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,873 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------