

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 9001KS11BH13

Harmony 9001K - sélecteur noir - Ø30 - avec bouton - 2 positions - 1F+1O



### Principales

Gamme de produits	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Commutateur
Nom de l'appareil	K
Type d'unité de commande	Position maintenue
Profil de l'unité de commande	Noir bouton standard

### Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	30 mm
Positions de l'unité de commande	2 positions
Description des contacts	1 &nbsp;F/O
Raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> se conformer à CEI 60947-1
Conformité	9001KA1 côté 2
Présentation du produit	Produit complet

### Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifications du produit	CE CSA LR24590 classe 3211 03 Fichier UL E42259 CCN NKCR

### Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	149,686 g
Hauteur de l'emballage 1	4,572 cm
Largeur de l'emballage 1	5,588 cm
Longueur de l'emballage 1	9,398 cm

### Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

---

Profil environnemental	<a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---