

Fiche produit

Caractéristiques

9001KS53FBH2

bouton tournant noir diam 30 à crosse 3 positions 2OF



Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Commutateur
Nom de l'appareil	K
Type d'unité de commande	Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande	Noir bouton pour main gantée

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Positions de l'unité de commande	3 positions
Description des contacts	2 "O/F"
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm ² se conformer à CEI 60947-1
Présentation du produit	Produit complet
Couleur de la capsule	Noir
Profil de l'unité de commande	Manette longue
Type de commande	Rappel à ressort
Dimension	30 mm
Rappel	Des deux côtés vers le centre
Profil de came	3

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifications du produit	CSA LR24590 classe 3211 03[RETURN]CE[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,6 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	5,7 cm
Poids de l'emballage 1	176,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,442 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------