



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo di prodotto o componente	Barra piatta conduttore PE
Nome del prodotto	Linergy TB
Compatibilità gamma	Prisma Prisma P Cassetta
Categoria accessori	Accessori per messa a terra
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Direzione di installazione	Orizzontale Verticale
Installation description	Armadio
Corrente nominale di impiego [Ie]	600 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	40 KA (1 s) per 3 supporti (verticale posizione) 40 kA (1 s) (orizzontale posizione)
Sezione condotto sbarre	50 x 5 mm
Lunghezza	1675 mm
Peso prodotto	3,64 kg
Tipo di connessione condotto sbarre	Foro Ø 10 mm
Support thickness	5 mm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASEFA

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	3,55 kg
Altezza imballo 1	2 cm
Larghezza imballo 1	12 cm
Lunghezza imballo 1	183 cm
Tipo unità imballo 2	P2M
Numero unità imballo 2	100
Peso imballo 2	364,0 kg
Altezza imballo 2	34 cm
Larghezza imballo 2	200 cm
Lunghezza imballo 2	120 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------