



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	Prisma G
Tipo prodotto	Cassetta
Applicazione	Distribuzione elettrica in bassa tensione
Tipo di contenitore	Quadro funzionale fornito in kit
Descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm
Montaggio pulsantiera	Superficie
Informazioni aggiuntive	Possibilità di associazione lato-lato e uno sull'altro
Type of front plate	Senza da ordinare separatamente
Numero di moduli verticali (50 mm)	30
Numero di moduli 18 mm per fila	24
Norme di riferimento	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [U]	1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439-2
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente nominale [In]	630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	25 kA 1 s conforme a IEC 61439-2
Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk]	53 kA conforme a IEC 61439-2
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Liscio
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	600 mm
Altezza	Con zoccolo: 1680 mm
Profondità	205 mm
Peso prodotto	25,1 kg
Quantità per confezione	Set da 1

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43 IP30 senza porta IP40 con porta IP41 con porta e copertura
Grado di protezione IK	IK07 senza porta conforme a EN/IEC 62262 IK08 con porta
Robustezza meccanica	Test sismici - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm
Confezione 1: larghezza	64,500 cm
Confezione 1: profondità	172,300 cm

Confezione 1: peso	25,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	105,000 cm
Confezione 2: larghezza	200,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	502,000 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------