



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	Prisma G
Tipo prodotto	Porta
Compatibilità gamma	Prisma Prisma G Cassetta
Attrezzature fornite	Porta Manopola Serratura a chiave (chiave 405) Altra serratura a chiave ed inserto da ordinare separatamente Cerniera 3
Type of door	Trasparente
Grado di protezione IP	IP55

Caratteristiche tecniche

Installation description	Cassetta a parete - larghezza 600 mm Estensione quadro - larghezza 600 mm
Lato apertura porta	Reversibile
Numero di dispositivi di chiusura	3
Door opening angle	180°
Numero di moduli verticali (50 mm)	27
Materiale contenitore	Vetro Lamiera d'acciaio trattata
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	1450 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	26 mm
Peso prodotto	19,54 kg
Materiale	Vetro
Finitura superficie	Liscio Opaco
Colore	Bianco (RAL 9001)

Ambiente

Grado di protezione IK	IK10 conforming to EN/IEC 62262
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	60 cm
Confezione 1: profondità	144 cm
Confezione 1: peso	21 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	91 cm
Confezione 2: larghezza	200 cm

Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	440 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------