



### Presentazione

Gamma prodotto	C60 ISW 20...32 Clario Librio NC45...125 ProDis I - C120 Multi 9
Tipo prodotto	Leva di manovra
Tipo di accessori	Accessori di comando
Colore leva di manovra	Nero
Colore piastra frontale	Nero
Montaggio manovra rotativa	Rinviata

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Estraibile
Posizione montaggio manovra rotativa	Frontale
Compatibilità prodotto	ISW - N40 - C60 C60 UL489 DC - C60H-DC C60 UL489 - C120 C60 UL1077

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	14,000 cm
Confezione 1: peso	300,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	26
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	8,100 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------