



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo prodotto	Pettine di distribuzione
Installazione	Orizzontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Descrizione linee	"1L + N"
Length in 18 mm modules	24

Caratteristiche tecniche

Numero di denti	24 vie N + 1 L
Configurazione poli per 1 via	1 "1P + N"
Passo di collegamento	9 mm tra fase e neutro
Tipo di connettore	Dente
Distanza fra i denti	18 mm
Marcatura	N L
Isolamento	Isolato
Device presentation	Tagliabile
Attrezzature fornite	Terminali copridenti
Corrente nominale di impiego [Ie]	80 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V CA conforme a IEC 61439-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Posizione montaggio	Parte superiore su morsetti a gabbia
Passo 9 mm	48
Altezza	32 mm
Larghezza	434 mm
Profondità	27 mm
Peso prodotto	180 g
Colore	Bianco (RAL 9003)
Compatibilità gamma	Acti9 Acti9 C40 Acti9 Acti9 C40 Vig Acti9 - Acti9 - Acti9 Acti9 IDc Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vig Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vig iCG40 Acti9 Acti9 iID40

Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 60439-1
Resistenza al fuoco	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado di inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60439-1
Grado di protezione IP	IP20 con terminali e copridenti

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,200 cm
Confezione 1: larghezza	2,700 cm
Confezione 1: profondità	48,700 cm
Confezione 1: peso	180,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	5,500 cm
Confezione 2: larghezza	52,000 cm
Confezione 2: profondità	11,000 cm
Confezione 2: peso	1,500 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	520
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	110,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------