



Presentazione

Compatibilità gamma	Harmony XVM Optimum
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per illuminazione
Tipo di accessori	Lampada ad incandescenza
Descrizione accessori	Lampada ad incandescenza
Accessori / destinazione elementi	Segnalatore e banco di indicatori
Attacco lampada	BA 15d
Tipo di segnalazione	Fisso
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Luminanza	650 cd/m ²
Vendita quantità indivisibile	10

Caratteristiche tecniche

Maximum power dissipation in W	5 W
Peso prodotto	0,007 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	3,51 cm
Confezione 1: profondità	8,8 cm
Confezione 1: peso	8,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,5 cm
Confezione 2: larghezza	5,0 cm
Confezione 2: profondità	8,8 cm
Confezione 2: peso	80,0 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	140
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	1,295 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------