



### Presentazione

Compatibilità gamma	Harmony XVM Optimum
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per illuminazione
Tipo di accessori	LED alta luminosità
Accessori / destinazione elementi	Segnalatore e banco di indicatori
Attacco lampada	BA 15d
Tipo di segnalazione	Fisso
Colore segnalazione	Bianco
Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V CA
Luminanza	900 cd/m <sup>2</sup>
Vendita quantità indivisibile	1

### Caratteristiche tecniche

Peso prodotto	0,009 kg
---------------	----------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	7,0 cm
Confezione 1: peso	15,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,6 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	3200
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	73 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>

Informazioni ambientali	<a href="#">📄 Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------