



Presentazione

Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Terminale cavo
Dimensioni estremità cavi	Media
Norme di riferimento	NF C 63-023
Tipo di imballo	Sacchetto
Quantità per confezione	Set da 100
Sezione cavi	6 mm ²

Caratteristiche tecniche

Tipo capicorda	Conduttore singolo
Informazioni aggiuntive	Per supporto etichette aggiuntivo
Colore	Verde
Materiale testa	Plastica senza alogeni
Materiale tubo	Rame conforme a ISO 1337
Numero di cavi	1
Sezione AWG	AWG 10
Dimensione mascherina	Ø 6,9 mm
Diametro tubo	3,9 mm
Lunghezza	20 mm
Lunghezza tubo	12 mm
Profondità totale CAD	20 mm
Peso prodotto	0,045 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-20...105 °C
----------------------	--------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,400 cm
Confezione 1: larghezza	0,400 cm
Confezione 1: profondità	1,400 cm
Confezione 1: peso	0,400 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	4,000 cm
Confezione 2: larghezza	6,000 cm
Confezione 2: profondità	9,000 cm
Confezione 2: peso	41,000 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	8000
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm

Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	3,530 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------