



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Serie K
Tipo prodotto	Testa funzionamento interruttore a camma
Nome componente	KAA
Compatibilità prodotto	Corpi per montaggio frontale 12 e 20 A da foro Ø 22 mm
Tipo testa di commutazione camma	Con mascherina Ø 29 mm, plastica con finitura metallica
Tipo di operatore	Nero maniglia, lunghezza = 35 mm
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Senza
Presentazione legenda	Con nero opaco legenda

Caratteristiche tecniche

Durata meccanica	1000000 cicli
Larghezza totale CAD	29 mm
Altezza totale CAD	38 mm
Profondità totale CAD	77 mm
Lunghezza	35 mm
Peso prodotto	0,042 kg
Codice compatibilità	KAA

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza agli shock	30 gn conforme a IEC 68-2-27
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (f = 10...150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 529 IP65 conforme a NF C 20-010

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	9,0 cm
Confezione 1: peso	47,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,165 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------