



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome dispositivo	KBB
Tipo di offerta	Classic
Tipo prodotto	Lunghezza dritta
Descrizione condotto sbarre	Elemento di trasporto
Applicazione	Illuminazione Spine di derivazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	40 A a 35 °C 25 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...400 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE
Numero di circuiti	2
Numero uscite di derivazione	3
Tipo di controllo	Senza
Installazione	Con viti

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	0,94 kA
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	9,6 kA
Limite stress termico	900 kA*s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximum voltage drop	<0,3 V con fattore di potenza = 1 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m <0,28 V con fattore di potenza = 0,9 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m <0,25 V con fattore di potenza = 0,8 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m <0,22 V con fattore di potenza = 0,7 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m
Norme di riferimento	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Larghezza	30 mm
Altezza	46 mm
Lunghezza	2 m
Colore	Bianco (RAL 9003)
Peso prodotto	3,8 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI EN 60529
Grado di protezione IK	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Temperatura ambiente di funzionamento	0...35 °C (100% di In) 35...40 °C (96% di In) 40...45 °C (93 % di In) 45...50 °C (89% di In) 50...55 °C (85 % di In)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	5,0 cm
Confezione 1: profondità	209,7 cm
Confezione 1: peso	4,0 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	13,0 cm
Confezione 2: larghezza	16,0 cm
Confezione 2: profondità	215,5 cm
Confezione 2: peso	24,0 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	41,5 cm
Confezione 3: larghezza	64,0 cm
Confezione 3: profondità	220,0 cm
Confezione 3: peso	308,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------