

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# KBC1Z

Testa commutatore 45 x 45 mm-metallizzata-  
chiave-etichetta neutra da incidere



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Serie K
Tipo prodotto	Testa funzionamento interruttore a camma
Nome componente	KBC
Compatibilità prodotto	Corpi per montaggio frontale 12 e 20 A da foro Ø 22 mm
Tipo testa di commutazione camma	Con piastra anteriore 45 x 45 mm
Tipo di operatore	Key 601A
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Senza
Presentazione legenda	Con metallico legenda
Angolo di commutazione	60 °

### Caratteristiche tecniche

Durata meccanica	1000000 cicli
Larghezza totale CAD	45 mm
Altezza totale CAD	45 mm
Profondità totale CAD	69 mm
Peso prodotto	0,063 kg
Codice compatibilità	KBC

### Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza agli shock	30 gn conforme a IEC 68-2-27
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (f = 10...150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 529 IP65 conforme a NF C 20-010

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,8 cm
Confezione 1: larghezza	6,5 cm
Confezione 1: profondità	6,5 cm
Confezione 1: peso	69 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,49 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------