



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CA
Tipo prodotto	Coperchio di tenuta
Accessori / categoria degli elementi	Accessori per i sistemi di controllo termico

Caratteristiche tecniche

Installazione	Su cassetta
Tipologia fissaggio	Con viti
Compatibilità gamma	ClimaSys ClimaSys CV Ventilatore EMC
Composizione dispositivo	1 coperchio 1 filtro
Materiale	Acciaio verniciato
Colore	Grigio (RAL 7035)
Dimensioni foro	125 x 125 mm
Altezza	Esterno: 240 mm
Larghezza	Esterno: 180 mm
Profondità	Esterno : 60 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,000 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	29,000 cm
Confezione 1: peso	1,482 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	9,542 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	160,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	164,672 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------