



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CV
Tipo prodotto	Soffietto superiore con ventilatore
Compatibilità gamma	Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Prisma iPM M Acti9 Cassetta
Type of filter	G2
Flow rate	Con griglia di uscita foro 291 x 291 mm: 350 m3/h Portata libera: 575 m3/h at 50 Hz
Tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Absorbed power	85 W
Noise level < at	64 dB
Altezza	Esterno: 96 mm
Larghezza	Esterno: 340 mm
Profondità	Esterno : 340 mm
Dimensioni foro	228 x 228 mm
Materiale	Soffietto: acciaio
Colore	Soffietto: grigio (RAL 7035)
Grado di protezione IP	IP54
Composizione dispositivo	1 cappuccio: parte superiore della cassetta 1 ventilatore 1 elementi di fissaggio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,0 cm
Confezione 1: larghezza	35,0 cm
Confezione 1: profondità	35,0 cm
Confezione 1: peso	6,066 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	103,0 cm
Confezione 2: larghezza	105,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	377,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------