



Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa PLS
Nome dispositivo	PLS
Enclosure type	Multifunzione
Category	Insulating modular box
Nominal height	270 mm
Nominal width	270 mm
Nominal depth	180 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 coperchio: su cassetta 1 parte posteriore: su cassetta Locking screws
Corpo lampada	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Coperchio basso pieno
Tipo dispositivo di chiusura	Slot screw

Caratteristiche tecniche

Parti rimovibili	Coperchio locking screw
Materiale	Posteriore: poliestere rinforzato con fibra di vetro Coperchio: poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Corpo: grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	IEC 62208 NEMA classificazione 13 NEMA 4X
Certificazioni prodotto	UL

Ambiente

Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a CEI 62262
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura di stoccaggio	-30...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	20,0 cm
Confezione 1: larghezza	29,0 cm
Confezione 1: profondità	29,0 cm
Confezione 1: peso	2,3 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	120
Confezione 2: altezza	120 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	189 cm
Confezione 2: peso	273 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------