



## Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo prodotto	Preso
Nome dispositivo	Mureva socket
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	2P+T
Tipo di rete	CA
Preso standard	Tedesco

## Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	10 A 16 A
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250 V
Materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Pin: acciaio inox Molle: acciaio inox
Schermo	Coperchio
Montaggio dispositivo	Incasso
Installazione	Fronte quadro
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Posizione entrata conduttore	Parte posteriore
Peso prodotto	0,05 kg
Dimensioni base	65 x 85 mm
Altezza	85 mm
Larghezza	65 mm
Profondità	45,2 mm
Colore	Blu

## Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,3 cm
Confezione 1: larghezza	6,5 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Confezione 1: peso	50,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	14,0 cm
Confezione 2: larghezza	19,0 cm
Confezione 2: profondità	28,8 cm
Confezione 2: peso	1,236 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	4,195 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------