



Presentazione

Gamma	Pragma
Tipo prodotto	Porta
Accessori / categoria degli elementi	Accessori contenitore

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Ad incasso Superficie
Numero chiave	Numero da indicare
Tipo di pannello frontale	Trasparente
Lato apertura porta	Destra o sinistra
Numero di file orizzontali	4
Passo 9 mm	36
Numero di moduli 18 mm per fila	18
Numero totale di moduli (18 mm)	72
Installation description	Montaggio sporgente Montaggio ad incasso
Materiale contenitore	Tecnoplastica
Larghezza	426 mm
Altezza	750 mm
Profondità	20 mm
Colore	Fumé

Ambiente

Resistenza al fuoco	750 °C
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK09
Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	51,0 cm
Confezione 1: profondità	82,0 cm
Confezione 1: peso	2,048 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	118,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm

Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	85,73 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------