

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCC8MDM30V

Connettore maschio dir. precablato M8, 3 pin -
Pressacavo M9,5x1



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di cablaggio
Tipo di accessori	Connettore
Collegamento elettrico	Connettore dritto maschio M8, 3 pin
Materiale collare	Metallo
LED di stato	Senza
Collegamento cavi	Clip vampiro / calibro del filo <0,25 mm ² / capacità di serraggio 5 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di pressacavi	M9,5
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Tensione nominale di impiego [Ue]	60 V CA 75 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Materiale cassetta	Plastica
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Resistenza contatto	5000 μΩ
Peso prodotto	0,01 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67
Temperatura ambiente operativa	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,4 cm
Confezione 1: profondità	12,5 cm
Confezione 1: peso	12,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	440 g


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni



(1) Passacavo: M9,5 x 1

Collegamenti e schemi

