




Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa	Kábelcsatorna
Termékkompatibilitás	Álló szekrény - szélesség 850 mm
Készülék alkalmazás	24V fan coil
Szekrény típusa	Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
Szekrény/mező leírás	Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Szekrény szerelése	Felület
További információ	Egymás mellett kombinálható
Type of front plate	Nélkül külön kell rendelni
Függőleges modulok (50 mm) száma	33
18 mm-es modulok száma soronként	10
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1 IEC 62208

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[In] névleges áram	630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	25 kA 1 s megfelel IEC 61439-2
Szabályzott csúcs ellenállási áram	53 kA megfelel IEC 61439-2
Villamos szigetelési osztály	Class II.
Védőkezelés	Epoxygyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Szín	Fehér (RAL 9001)
Szélesség	300 mm
Magasság	Porcelán alátéttel: 1830 mm
Mélység	205 mm
Nettó súly	14,32 kg
Mennyiség készletenként	1 darab

Környezet

IP védettségi szint	IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval IP41 ajtóval és esővédő tetővel
IK védelmi fokozat	IK07 ajtó nélkül megfelel EN/IEC 62262 IK08 Ajtóval
Mechanikai hibátűrési képesség	Szeizmikus tesztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,500 cm
1. csomag szélessége	36,000 cm
1. csomag hossza	188,500 cm
1. csomag súlya	14,100 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	101,000 cm
2. csomag szélessége	200,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	343,680 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja