

Termékadatlap

Jellemzők

A9R50440

ACTI9 iLD K áram-védőkapcsoló, AC osztály,
4P, 40A, 30mA



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti9 iLD K
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve	iLD K
Pólusok megnevezése	4P
Nulla helyzete	Bal
[In] névleges áram	40 A
Hálózat típusa	AC
Földszivárgás érzékenység	30 mA
Földzárlatvédelmi időképlet	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály	AC típus
Minőségi címkék	VDE

Kiegészítő jellemzők

Készülék helye a rendszerben	Kimenő
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram kioldási technológia	Feszültségfüggetlen
Névleges szakító- és teherbíró képesség	Idm 500 A Im 500 A
Névleges feltételes rövidzárlati áram	GL63: Inc 4,5 kA K60: Inc 6 kA C60: Inc 6 kA
[Ui] névleges szigetelési feszültség	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Impulzus áram	250 A
Érintkező helyzetjelző	Nem
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	8
Magasság	85 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	69 mm
Nettó súly	0,37 kg
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	5000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-1: 2000 ciklus
Reteselési opciók leírása	Lakatóló eszköz
Csatlakozások - terminálok	Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1...35 mm ² merev Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1...25 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1...25 mm ² sodrott, érvégűvel

Vezeték csupaszítási hossz	16 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	MSZ EN 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	2
Elektromágneses kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 200 A megfelel MSZ EN 61008-1
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1.csomag hossza	10,000 cm
1. csomag súlya	351,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	3
2.csomag magassága	9,000 cm
2. csomag szélessége	10,700 cm
2. csomag hossza	25,500 cm
2. csomag súlya	1,151 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	27
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	10,993 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------