

Termékadatlap
Jellemzők

GV2G254

Fésűssín, 2db 54 mm -es leágazás



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	FT
Készülék rövid neve	GV2K
Termék vagy alkatrész típusa	Fésűs gyűjtősín
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Pólusok megnevezése	3P
Tartománykompatibilitás	TeSys GV3 TeSys K60 TeSys UA TeSys Deca
Leágazódobozok száma	2
[I _{th}] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	63 A
Csatlakozási távolság	54 mm

Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	Terminálon
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V
Hosszúság	98 mm
Nettó súly	0,038 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1 cm
1. csomag szélessége	8 cm
1. csomag hossza	14 cm
1. csomag súlya	40 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	15 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,285 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	2560
3. csomag magassága	77 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	60 cm
3. csomag súlya	118,1 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------