

Termékadatlap
Jellemzők

IMT33089

THORSMAN 25 LED reflektor, 25W, 2500 lm



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék neve	Thorsman 30 LED
Termék vagy alkatrész típusa	Munka lámpa
Fényforrás	COB LED 25 W

Kiegészítő jellemzők

A telepítés típusa	Kültéri Beltéri
[Ue] névleges üzemi feszültség	100...240 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Pólus konfiguráció	2P + F
Aljzat szabványától eltérés	Schuko / FR
Fényáram	2500 lm
Izzó élettartama	50000 óra
Színvisszaadási index	$R_{a} = 80$
Megvilágítás	0,5 m: 4400 lux
Kábel szigetelőanyag	Neoprén
Anyag	Alumínium
Villamos csatlakozás	Előhuzalozott H05RN-F3x1.0 5 m
Magasság	235 mm
Szélesség	220 mm
Mélység	75 mm
Nettó súly	1,9 kg

Környezet

Környezeti jellemző	Porálló Vízálló
IP védettségi fok	IP67
IK védettségi fok	IK07
Minőségi címke	CE
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10 cm
1. csomag szélessége	22,5 cm
1. csomag hossza	24 cm
1. csomag súlya	2,398 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre