




Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ av produkt eller komponent	Fästplatta
Tillbehör / separat kategori	Installationstillbehör
Serie kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling Prisma Prisma P cubicle
Installationsbeskrivning	Golvstående kapsling - bredd 600 mm Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm Skåp - bredd 650 mm djup 400 mm Pack kapsling - bredd 555 mm
Installerad enhet	Kilowatt-timme mätare effektmätare: - vertikal installation
Poltal	4P: 2 x vertikal installationkilowatt-timme mätare 3P: 2 x vertikal installationkilowatt-timme mätare
Antal vertikala moduler (50 mm)	8 modul(er): kilowatt-timme mätare golvstående kapsling i 600 mm 8 modul(er): kilowatt-timme mätare väggmonterad kapsling i 600 mm 9 modul(er): kilowatt-timme mätare golvstående kapsling i 600 mm 9 modul(er): kilowatt-timme mätare väggmonterad kapsling i 600 mm 9 modul(er): kilowatt-timme mätare skåp i 650 mm 9 modul(er): kilowatt-timme mätare Pack kapsling i 555 mm
Standarder	IEC 61439-2
Produktcertifieringar	ASEFA

Teknisk data

Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Ytbehandling	Matt Slät
Färg	Vit (RAL 9001)
Bredd	600 mm
Höjd	400 mm
Produktens vikt	2,28 kg
Functional unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 8 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 8 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 9 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 9 50 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 9 50 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,500 cm
Förpackning 1 bredd	42,000 cm
Förpackning 1 djup	47,000 cm
Förpackning 1 vikt	2,280 kg
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	17,000 cm
Förpackning 2 bredd	54,000 cm
Förpackning 2 djup	82,000 cm
Förpackning 2 vikt	23,920 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	100
Förpackning 3 höjd	98,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	239,200 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------