



Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ av produkt eller komponent	Fästplatta
Tillbehör / separat kategori	Installationstillbehör
Serie kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling
Installationsbeskrivning	Golvstående kapsling - bredd 600 mm Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Installerad enhet	Kilowatt-timme mätare effektmätare: - vertikal installation Anslutning
Poltal	4P: 2 x vertikal installationkilowatt-timme mätare
Antal vertikala moduler (50 mm)	6 modul(er): kilowatt-timme mätare golvstående kapsling i 600 mm 6 modul(er): kilowatt-timme mätare väggmonterad kapsling i 600 mm 6 modul(er): anslutning golvstående kapsling i 600 mm 6 modul(er): anslutning väggmonterad kapsling i 600 mm
Standarder	IEC 61439-2
Produktcertifieringar	ASEFA

Teknisk data

Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Ytbehandling	Slät Matt
Färg	Vit (RAL 9001)
Bredd	600 mm
Höjd	300 mm
Produktens vikt	1,5 kg
Functional unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure connection 2 6 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure connection 2 6 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 6 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure power meters kilowatt-hour meters vertical 4P 2 6 50 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,200 cm
Förpackning 1 bredd	28,000 cm
Förpackning 1 djup	50,000 cm
Förpackning 1 vikt	1,500 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	30,000 cm
Förpackning 2 bredd	40,000 cm
Förpackning 2 djup	60,000 cm

Förpackning 2 vikt	15,000 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Förpackning 3 höjd	75,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	120,000 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------