



Produktdata

Produktfamilj	Lineryg
Produktområde	Lineryg
Typ av produkt eller komponent	Plint strömförsörjning
Produktnamn	Lineryg BW
Product name	Prisma Prisma P kapsling Prisma Prisma G kapsling Lineryg Lineryg BW skena
Tillbehör / separat kategori	Strömfördelningstillbehör
Tillgänglig utrustning	Med anslutning
Standarder	IEC 61439-1, invändigt Prisma IEC 61439-2, invändigt Prisma
Produktcertifieringar	ASEFA

Teknisk data

Apparatanslutning-kapsling	Skena Lineryg BW
Antal poler	4P
Installation description	Skåp - bredd 650 mm Golvstående kapsling - bredd 850 mm Golvskåp+Kabelfack - bredd 600 + 300 mm Väggskåp + kabelfack - bredd 600 + 300 mm
Installerad enhet	NSX630 Compact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippa horisontell installation INS500...630 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag horisontell installation INV500...630 Compact: fast - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vridhandtag horisontell installation CVS630 Easypact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vippa horisontell installation
[Ie] märkdriftström	630 A
[In] märkström	630 A
Produktens vikt	2,86 kg

Kvantitet per set	1 st
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	12,5 cm
Förpackning 1 bredd	19,0 cm
Förpackning 1 djup	24,8 cm
Förpackning 1 vikt	2,87 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	72
Förpackning 2 höjd	65,0 cm
Förpackning 2 bredd	80,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	218,64 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil