



Produktdata

Produktfamilj	Linerger
Produktområde	Linerger
Typ av produkt eller komponent	Skena
Produktnamn	Linerger BW
Produktnamn	Prisma Prisma G kapsling Prisma Prisma P kapsling
IP-kapslingsklass	IPxx B
Skena beskrivning	Isolerad skena
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Antal poler	4P
Monteringsanvisning	Vertikal baksida
Installationsbeskrivning	Skåp - bredd 650 mm Golvstående kapsling - bredd 600 mm Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
[Ui] isolationsspänning	750 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	8 kV
[Ie] märkdriftström	160 A
[Icw] märkkorttidsström	10 kA (1 s)
[Ipk] tillåten stötström	30 kA
I ² t ON aktivering	100000 kA ² .s
Tillåten ström	160 A
Längd	1400 mm
Produktens vikt	5,66 kg
Typ av skenanslutning	M6 gängat hål
Anslutningsdelning	Anslutning varje 25 mm

Miljö

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktcertifieringar	ASEFA
Mekanisk robusthet	Jordbävningstest försträkt - 2.5G överensstämmer med IEC 60068-2-57

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt