



Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ av produkt eller komponent	Kanal/skena
Enhetsapplikation	Lågspännings distribution
Kapslingstyp	Funktionsenhet Levereras i flat pack
Installationsbeskrivning	Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
Montage kapsling	Yta
Tilläggsinformation	Kan kombineras sida vid sida eller ovanpå varandra
Typ av frontplatta	Utan beställs separat
Antal vertikala moduler (50 mm)	24
Antalet moduler (18 mm) per rad	10
Standarder	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2

Teknisk data

[Ui] isolationsspänning	1000 V på bakre huvudsamlingsskena överensstämmer med IEC 61439-2
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[In] märkström	630 A vid 40 °C överensstämmer med IEC 61439-2
[Icw] märkkorttidsström	25 kA 1 s överensstämmer med IEC 61439-2
[Ipk] märkstötström	53 kA överensstämmer med IEC 61439-2
Elektrisk isolationsklass	Klass I
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Ytbehandling	Matt Slät
Färg	Vit (RAL 9001)
Bredd	300 mm
Höjd	1230 mm
Djup	205 mm
Produktens vikt	10,5 kg
Kvantitet per set	1 st

Miljö

IP-kapslingsklass	IP43 med dörr, regntak och IP43 packning IP30 utan dörr IP40 med dörr IP41 med dörr och regntak
IK-skyddsgrad	IK07 utan dörr överensstämmer med EN/IEC 62262 IK08 med dörr
Mekanisk robusthet	Jordbävningstest - 2.5G överensstämmer med IEC 60068-2-57

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	10,500 cm
Förpackning 1 bredd	36,000 cm
Förpackning 1 djup	127,500 cm
Förpackning 1 vikt	10,500 kg
Förpackningstyp 2	PAL
Antal i Förpackning 2	24
Förpackning 2 höjd	106,000 cm
Förpackning 2 bredd	200,000 cm
Förpackning 2 djup	120,000 cm
Förpackning 2 vikt	252,000 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------