



Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Enhetsapplikation	Lågspännings distribution
Kapslingstyp	Funktionsenhet Levereras i flat pack
Installationsbeskrivning	Golvstående kapsling - bredd 600 mm
Montage kapsling	Yta
Tilläggsinformation	Kan kombineras sida vid sida
Typ av frontplatta	Utan beställs separat
Antal vertikala moduler (50 mm)	33
Antalet moduler (18 mm) per rad	24
Standarder	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2

Teknisk data

[Ui] isolationsspänning	1000 V på bakre huvudsamlingsskena överensstämmer med IEC 61439-2
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[In] märkström	630 A vid 40 °C överensstämmer med IEC 61439-2
[Icw] märkkorttidsström	25 kA 1 s överensstämmer med IEC 61439-2
[Ipk] märkstötström	53 kA överensstämmer med IEC 61439-2
Elektrisk isolationsklass	Klass I
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Ytbehandling	Matt Slät
Färg	Vit (RAL 9001)
Bredd	600 mm
Höjd	1830 mm med sockel:
Djup	205 mm
Produktens vikt	27,32 kg
Kvantitet per set	1 st

Miljö

IP-kapslingsklass	IP43 med dörr, regntak och IP43 packning IP30 utan dörr IP40 med dörr IP41 med dörr och regntak
IK-skyddsgrad	IK07 utan dörr överensstämmer med EN/IEC 62262 IK08 med dörr
Mekanisk robusthet	Jordbävningstest - 2.5G överensstämmer med IEC 60068-2-57

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,5 cm
Förpackning 1 bredd	64,0 cm
Förpackning 1 djup	187,0 cm
Förpackning 1 vikt	26,0 kg
Förpackningstyp 2	P2M
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	105,0 cm
Förpackning 2 bredd	120,0 cm
Förpackning 2 djup	200,0 cm
Förpackning 2 vikt	273,2 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------