



Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ av produkt eller komponent	Bakpanel
Enhetsapplikation	Lågspännings distribution
Kapslingstyp	Funktionsenhet Levereras i flat pack
Montage kapsling	Yta
Tilläggsinformation	Kan kombineras sida vid sida eller ovanpå varandra
Typ av frontplatta	Utan
Antal vertikala moduler (50 mm)	19
Antalet moduler (18 mm) per rad	24
Standarder	IEC 61439-1 IEC 62208 IEC 61439-2

Teknisk data

[Ui] isolationsspänning	1000 V på bakre huvudsamlingsskena överensstämmer med IEC 61439-2
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[In] märkström	630 A vid 40 °C överensstämmer med IEC 61439-2
[Icw] märkkorttidsström	25 kA 1 s överensstämmer med IEC 61439-2
[Ipk] märkstötström	53 kA överensstämmer med IEC 61439-2
Elektrisk isolationsklass	Klass I
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Ytbehandling	Slät Matt
Färg	Vit (RAL 9001)
Bredd	600 mm
Höjd	1050 mm
Djup	260 mm
Produktens vikt	8,82 kg
Kvantitet per set	1 st

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55 med dörr
IK-skyddsgrad	IK10 med dörr överensstämmer med EN/IEC 62262
Mekanisk robusthet	Jordbävningstest - 2.5G överensstämmer med IEC 60068-2-57

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,5 cm
Förpackning 1 bredd	60,0 cm
Förpackning 1 djup	103,5 cm
Förpackning 1 vikt	9,367 kg
Förpackningstyp 2	P12

Antal i Förpackning 2	7
Förpackning 2 höjd	40,0 cm
Förpackning 2 bredd	80,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	77,569 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvikksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------