



Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ av produkt eller komponent	Dörr
Serie kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling
Erhållen utrustning	Dörr Vridhandtag Nyckellås (nyckel 405) Övriga lås och tillbehör beställs separat Gångjärn 2
Typ av dörr	Slät
IP-kapslingsklass	IP55

Teknisk data

Installationsbeskrivning	Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm Utbyggnadsenhet - bredd 600 mm
Dörröppningssida	Reversibel
Antal lås	3
Dörröppningsvinkel	180 °
Antal vertikala moduler (50 mm)	27
Kapslingsmaterial	Behandlad stålplåt
Kvantitet per set	1 st
Höjd	1450 mm
Bredd	600 mm
Djup	26 mm
Produktens vikt	22,7 kg
Ytbehandling	Matt Slät
Färg	Vit (RAL 9001)

Miljö

IK-skyddsgrad	IK10 conforming to EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,5 cm
Förpackning 1 bredd	60,0 cm
Förpackning 1 djup	145,0 cm
Förpackning 1 vikt	22,701 kg
Förpackningstyp 2	P2M
Antal i Förpackning 2	20
Förpackning 2 höjd	80,0 cm
Förpackning 2 bredd	200,0 cm

Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	454,02 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------