




Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ av produkt eller komponent	Dörr Bakpanel
Enhetsapplikation	Lågspännings distribution
Kapslingstyp	Funktionsenhet Levereras i flat pack
Montage kapsling	Yta
Erhållen utrustning	Kapslingsdörr 1 x
Tilläggsinformation	Kan kombineras sida vid sida eller ovanpå varandra
Typ av frontplatta	Utan
Antal vertikala moduler (50 mm)	23
Antalet moduler (18 mm) per rad	10
Standarder	IEC 61439-2 IEC 62208 IEC 61439-1

Teknisk data

[Ui] isolationsspänning	1000 V
[In] märkström	630 A vid 40 °C överensstämmer med IEC 61439-2
Elektrisk isolationsklass	Klass I
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Ytbehandling	Matt Slät
Färg	Vit (RAL 9001)
Bredd	300 mm
Höjd	1250 mm
Djup	260 mm
Produktens vikt	21,44 kg
Kvantitet per set	1 st

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55 med dörr
IK-skyddsgrad	IK10 med dörr överensstämmer med EN/IEC 62262
Mekanisk robusthet	Jordbävningstest - 2.5G överensstämmer med IEC 60068-2-57

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	10,500 cm
Förpackning 1 bredd	37,000 cm
Förpackning 1 djup	124,000 cm
Förpackning 1 vikt	20,600 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	14
Förpackning 2 höjd	92,000 cm

Förpackning 2 bredd	80,000 cm
Förpackning 2 djup	120,000 cm
Förpackning 2 vikt	300,160 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------