



Produktdata

Produktområde	Modicon Quantum automation platform
Typ av produkt eller komponent	Quantum, dec. I/O, master, dubbelt nät

Teknisk data

Produktkompatibilitet	Quantum 200/500/800 serier Symax (any mix)
Maximum drops/network	31
I/O words/drop	64 I/64 O
Typ av kabel	75 Ohm koaxial kabel
Sändningshastighet	1544 Mbit/s
Dynamiskt område	35 dB
Isolationsspänning	500 V DC koaxial centrum och jord
Elektrisk anslutning	1 kontaktdon hona F, vinkelformad med enkel ledare
Diagnostik uppstart	Spänningssättning Minnes kontroll Kontroll av styrning av LAN
Förlusteffekt i W	3 W 1 kanal
Märkning	CE
Strömkrav buss	600 mA 1 kanal
Modulformat	Standard

Miljö

Produktcertifieringar	FM Class 1 Division 2
Standarder	UL 508 CUL CSA C22.2 No 142
Motstånd mot elektrostatisk urladdning	4 KV kontakt överensstämmer med IEC 801-2 8 kV i luft överensstämmer med IEC 801-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält	10 V/m 80...1000 MHz överensstämmer med IEC 801-3
Omgivningstemperatur vid drift	0...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % utan kondens
Arbets höjd över havet	<= 5000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,3 cm
Förpackning 1 bredd	16,3 cm
Förpackning 1 djup	31,4 cm

Förpackning 1 vikt	500,0 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	7
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 djup	40,0 cm
Förpackning 2 vikt	3,9 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots