



Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Enhetens korta namn	iAMP
Typ av produkt eller komponent	Amperemeter
Serie kompatibilitet	Prisma Prisma P dörr Prisma Prisma G dörr
Typ av nät	AC 50/60 Hz
Montagefästen	DIN-skena

Teknisk data

Typ av mätning	Ström
[Us] matningsspänning	230 AC vid 50/60 Hz
Effektförbrukning i VA	0,3 VA
Effekt förbrukning i VA	0,3 VA
9mm modul	4
Bredd	36 mm
Höjd	87 mm
Djup	65 mm
Anslutningar - plintar	Tunnelplint 2 kabel (kablar) 2,5 mm²

Miljö

Standarder	EN 50081-1 IEC 61010-1 EN 50082-1
Omgivningstemperatur vid drift	-20...50 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,0 cm
Förpackning 1 bredd	8,0 cm
Förpackning 1 djup	9,2 cm
Förpackning 1 vikt	180,0 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	36
Förpackning 2 höjd	15,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 djup	40,0 cm
Förpackning 2 vikt	6,836 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------