



Produktdata

Produktfamilj	VigiPacT
Enhetens korta namn	L
Typ av produkt eller komponent	Jordfels sensor (toroid)
Enhetsapplikation	Utrusning övervakning och kontroll
Serie kompatibilitet	VigiPacT RH10M Jordfelsrelä[RETURN]VigiPacT RH10P Jordfelsrelä[RETURN]VigiPacT RH21M Jordfelsrelä[RETURN]VigiPacT RH21P Jordfelsrelä[RETURN]VigiPacT RH68M Jordfelsrelä[RETURN]VigiPacT RH86M Jordfelsrelä[RETURN]VigiPacT RH86P Jordfelsrelä[RETURN]VigiPacT RH99M Jordfelsrelä[RETURN]VigiPacT RH99P Jordfelsrelä[RETURN]VigiPacT RH197M Jordfelsrelä[RETURN]VigiPacT RH197P Jordfelsrelä[RETURN]VigiPacT RHU Jordfelsrelä[RETURN]VigiPacT RHUs Jordfelsrelä[RETURN]VigiPacT RMH Jordfelsrelä
Current sensor type	Rektangulär givare
[Le] nominell märkdriftström	3200 A

Teknisk data

Transformatorförhållande	1/1000
[Icw] märkkorttidsström	100 kA för 0.5 s
Jordfelsbrytande kortslutningsström	85 kA / 0.5 s
Överspänningskategori	IV
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar	12 kV
Montagesätt	Fast (kablar) Fast (skena)
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning 0,2...2,5 mm ²
Produktens vikt	21,16 kg
Höjd	281 Mm utsida: 160 mm insida:
Bredd	572 Mm utsida: 470 mm insida:
Höjd	281 mm
Djup	72 Mm utsida: 72 mm insida:
Bredd	572 mm
Djup	72 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 kontaktdon: IP30
Miljökaraktäristik	För fuktig och varm miljö ej vid drift (25...55 °C, RH 95 %) : 28 cykler överensstämmer med IEC 60068-2-30 Saltdimma: Kb/2 överensstämmer med IEC 60068-2-52 För fuktig och varm miljö vid drift: kategori C2: 48 timmar överensstämmer med IEC 60068-2-56
Omgivningstemperatur vid drift	-35...80 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-55...100 °C
Standarder	IEC 60947-2
Produktcertifieringar	CE

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	18,0 cm
Förpackning 1 bredd	34,0 cm
Förpackning 1 djup	65,0 cm
Förpackning 1 vikt	17,5 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	9
Förpackning 2 höjd	75,0 cm
Förpackning 2 bredd	80,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	199,668 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------