



Produktdata

Produktområde	Harmony 9001K
Typ av produkt eller komponent	Signallampa
Enhetens korta namn	9001K

Teknisk data

Material frontring	Metall
Montagediameter	30 mm
Form på signalenhetens huvud	Rund
Linstyp	Fresnel Plast
Färg på lins	Grön
Ljuskälla	glöd
Lamptyp	BA 9s
ljustätningen försörjning	Direkt 250 V AC/DC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² överensstämmer med IEC 60947-1
Åtdragningsmoment	0,8 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
Typ av skruvhuvud	Krysspår
Driftsläge	Alla positioner
[Ui] isolationsspänning	250 V 2) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	2,5 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd	10 A rörsäkring överensstämmer med IEC 60947-5-1
Ljuskälla	Lampa ingår ej
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering	10 A
Bredd	54 mm
Höjd	70 mm
Djup	42 mm
Produktens vikt	0,134 kg
Linstyp	Välvd
[Us] driftspänning	6 V
Matning lampblock	Full voltage
Linsmaterial	Polycarbonat
Storlek	30 mm

Miljö

Standarder	EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	UL 508[RETURN]Nema
Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Vibrationsbeständighet	7 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	50 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Överspänningskategori	Klass II överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
NEMA kapslingsklass	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R Nema 4 NEMA 6

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,572 cm
Förpackning 1 bredd	5,334 cm
Förpackning 1 djup	9,144 cm
Förpackning 1 vikt	227,000 g
Förpackningstyp 2	S01
Antal i Förpackning 2	46
Förpackning 2 höjd	15,000 cm
Förpackning 2 bredd	15,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	10,443 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	FR
---------------	----