



### Principales

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nom du produit                | Acti9 C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nom de l'appareil             | C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Application                   | Distribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Description des pôles         | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre de pôles protégés      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [In] courant assigné d'emploi | 10 A à 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de réseau                | CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type de déclencheur           | Thermique-magnétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Courbe de déclenchement       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pouvoir de coupure            | 10 KA Icu à 440 V CC se conformer à EN 60947-2<br>10 KA Icu à 440 V CC se conformer à CEI 60947-2<br>6 KA Icu à 500 V CC se conformer à EN 60947-2<br>6 KA Icu à 500 V CC se conformer à CEI 60947-2<br>20 KA Icu à 220 V CC se conformer à GB 14048.2<br>20 KA Icu à 220 V CC se conformer à CEI 60947-2<br>20 KA Icu à 250 V CC se conformer à GB 14048.2<br>20 KA Icu à 250 V CC se conformer à CEI 60947-2 |
| Catégorie d'emploi            | Catégorie A se conformer à EN 60947-2<br>Catégorie A se conformer à CEI 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aptitude au sectionnement     | Oui se conformer à CEI 60947-2<br>Oui se conformer à EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Complémentaires

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence du réseau                                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] tension assignée d'emploi                       | 500 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service          | 15 KA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 220 V CC<br>15 KA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 220 V CC<br>15 KA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 250 V CC<br>15 KA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 250 V CC<br>4,5 KA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 500 V CC<br>4,5 KA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 500 V CC<br>7,5 KA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 440 V CC<br>7,5 KA 75 % se conformer à CEI 60947-2 - 440 V CC |
| [Ui] tension assignée d'isolement                    | 500 V CC se conformer à CEI 60947-2<br>500 V CC se conformer à EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs           | 6 KV se conformer à EN 60947-2<br>6 kV se conformer à CEI 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Coupure pleinement apparente                         | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de commande                                     | Par maneton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indication de tension                                | Indication ON/OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mode d'installation                                  | Fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Support de montage                                   | Rail DIN symétrique 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut ou bas : standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pas de 9 mm                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids du produit                                     | 0,256 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleur                                              | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Endurance mécanique       | 20000 cycle                               |
| Durée de vie électrique   | 3000 cycle L/R = 2 ms                     |
| Prévision de verrouillage | Cadenassable                              |
| Verrouillages optionnels  | En position O                             |
| Couple de serrage         | Circuit de puissance: 2,5 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle | Sans                                      |

## Environnement

|                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Normes                                              | EN 60947-2<br>CEI 60947-2                                   |
| Degré de pollution                                  | 3 se conformer à EN 60947-2<br>3 se conformer à CEI 60947-2 |
| Catégorie de surtension                             | IV                                                          |
| Tropicalisation                                     | 2 se conformer à CEI 60068-2                                |
| Altitude de fonctionnement                          | 2000 m                                                      |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -25...70 °C                                                 |
| Température ambiante de stockage                    | -40...85 °C                                                 |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,5 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,5 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,5 cm    |
| Poids de l'emballage 1         | 218 g     |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9 cm      |
| Largeur de l'emballage 2       | 8 cm      |
| Longueur de l'emballage 2      | 22 cm     |
| Poids de l'emballage 2         | 1,384 kg  |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm     |
| Poids de l'emballage 3         | 17,096 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                 |
| Régulation REACh                    |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                   |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                   |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|