



Produktdata

Produktområde	Advantys Telefast ABE7
Typ av produkt eller komponent	Statiskt plug-in relä
Relätyp	Utgångsrelä
Minimum ordered quantity	Sats om 4

Teknisk data

Bryttid	<= 10 ms från status 0 till 1 <= 10 ms från status 1 till 0
Breddelning	10 mm
Produktkompatibilitet	ABE7P16T210 ABE7P16T212 ABE7P16T215 ABE7P16T214
Digital ingångsspänning	24 V DC
Digital utgångsspänning	24...240 V AC
Digital ström utgång	500 mA
Garanterat noll strömläge	0.4 mA DC
Tilläge garanterat	6.5 mA DC
Spänningstillstånd 0 garanterat	2.8 V DC
Spänningstillstånd 1 garanterat	18.6 V DC
Produktens vikt	0,016 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,3 cm
Förpackning 1 bredd	4,5 cm
Förpackning 1 djup	5,9 cm
Förpackning 1 vikt	0,9 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	4
Förpackning 2 höjd	3,3 cm
Förpackning 2 bredd	4,5 cm
Förpackning 2 djup	5,9 cm
Förpackning 2 vikt	31 g
Förpackningstyp 3	S01
Number of Units in Package 3	64
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	15 cm

Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	721 g


Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
PVC-fri	Ja
California Proposition 65	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov


Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Internal Wiring Diagram



Temperature Derating Curves



- (1) 100 % of channels used
(2) 50 % of channels used