



Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 IC
Typ av produkt eller komponent	Skymningsrelä
Enhetens korta namn	IC2000
Erhållen utrustning	Väggmonterad cell
Last	230V halogenlampor: 2300 W 230 V AC glödlampa: 2300 W Dubbel monterade lysrör med konventionell: 2300 VA Dubbel monterade lysrör med Elektronisk: 300 VA Lysrörsampa (lågenergilampa) med konventionell: 1500 VA Okompenserat lysrör med konventionell: 2300 VA Parallellkompenserat lysrör med konventionell: 400 VA Parallellkompenserade kvicksilver och natriumlampor: 400 VA Seriekompenserade lysrör med konventionell: 2300 VA 7 x 11 W lysrörsampa (lågenergilampa) med Elektronisk 7 x 15 W lysrörsampa (lågenergilampa) med Elektronisk 7 x 20 W lysrörsampa (lågenergilampa) med Elektronisk 7 x 23 W lysrörsampa (lågenergilampa) med Elektronisk 9 x 7 W lysrörsampa (lågenergilampa) med Elektronisk
Tillgänglig funktion	Test av kablaget med tryckknapp på fronten

Teknisk data

Enhetsapplikation	Byggnad
Antal kanaler	1
Effektförbrukning i VA	6 VA
Ue märkspänning	230 V +10 % -15 % AC vid 50/60 Hz
Maximal brytström	10 A - 250 V AC effektfaktor = 0,6 16 A - 250 V AC effektfaktor = 1
Isolationsklass	Klass II
Öppningsdistans	< 3 mm
Status lysdiod	LED (Grön) tröskel uppnått LED (röd) ljusstyrka mindre än tröskelvärdet
Tidsfördröjd	>= 60 s vid slutning >= 60 s på brytande kontakt
9mm modul	5
Ljuställning	2...2000 lux
Anslutningar - plintar	2 x 2,5 mm ² snabbanslutning
Höjd	85 mm
Bredd	45 mm
Djup	65 mm
Produktens vikt	280 g
Ljustyrka avkännande typ	Analog väggmonterad cell
Manövertyp	Genom ljusdetektering

Marknadssegment	Bostäder Kommersiella byggnader
Kompatibilitetskod	IC2000

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...50 °C
IP-kapslingsklass	IP20 B
Standarder	EN 60529 EN 60669

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,6 cm
Förpackning 1 bredd	9,4 cm
Förpackning 1 djup	11 cm
Förpackning 1 vikt	299 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut