

EVW2S22P22

Laddstation för parkeringar, Laddstation EVlink, parkeringsladdare, väggmonterad, 22 kW, 3-fas, 32 A, 2xT2



Produktdata

Produktfamilj	EVlink
Produktnamn	EVlink Parkeringsladdare
Typ av produkt eller komponent	Laddstation
Enhetens korta namn	EVW2
Stolpbeskrivning	3P + N för effektkrets 1P + N för styrkrets
Montagesätt	Väggmonterad
Typ av erbjudande	Standard
Nominell matningsspänning	230 V AC 50/60 Hz styrkrets 380...415 V AC 50/60 Hz effektkrets
Jordningssystem	IT TN TT
Uttagsnummer	2
Uttagstyp	T2 / silverpläterade kontakter höger: T2 / silverpläterade kontakter vänster:
Maximal matningsström	32 A för T2
Max effekt	22 kW för T2

Teknisk data

Manövertyp	Tryckknapp 2 röd, funktion: stopp Lamptryckknapp 2 grön, funktion: start/låsa upp lock
Lokal indikering	LED 2 (grön) (blyxt)på laddning: på sida LED 2 (grön)tillgänglig: på front LED 2 (orange)reserverad: på front LED 2 (röd)inte i drift: på front
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6
Konfiguration/arkitektur	Fristående Clustered architecture
Drift och underhåll	Konfiguration av användarbehörighet Uppskjuten laddning Diagnosfunktioner Detaljerad laddningsinformation Laststyrning Dvärgbrytarstatus
Webserver	Integrerad
Ethernetservice	Konfigurering via web-server
Standarder	IEC 61851-1 IEC 61851-22
Produktcertifieringar	ZE Ready[RETURN]EV Ready[RETURN]CB[RETURN]CE
Höjd	620 mm
Bredd	413 mm
Djup	256 mm
Produktens vikt	33 kg
Färg	Vit (RAL 9003)front: Grå (RAL 7016)sida:

Miljö

IP-kapslingsklass	IP54 utan last överensstämmer med IEC 61851-1 IP54 med last överensstämmer med IEC 61851-1
IK-skyddsgrad	IK10 laddstation överensstämmer med IEC 61851-22 IK10 uttag överensstämmer med IEC 61851-22
Omgivningstemperatur vid drift	-30...50 °C överensstämmer med IEC 61851-22
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...80 °C
Höjd över havet	0...2000 m överensstämmer med IEC 61851-22
Relativ fuktighet	0...95 %

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	45 cm
Förpackning 1 bredd	50 cm
Förpackning 1 djup	68 cm
Förpackning 1 vikt	25,6 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	 Information Om Livslängdsslut