

HMIBSCEA53D1EDM

EV Kontrollenhet för dynamisk lastbalansering,
EcoStruxure™ EV Charging Expert, 50
laddstationer, variabelt värde



Produktdata

Produktfamilj	EcoStruxure EV Charging Expert
Produktnamn	EcoStruxure EV Charging Expert
Typ av produkt eller komponent	Styrenhet för elbilsladdning
Typ av installation	Inomhus

Teknisk data

Installerad enhet	Modem 3G/4G (beställs separat) Mätare (beställs separat)
Serie kompatibilitet	EVlink EVlink Smart laddbox EVlink EVlink Parkeringsladdare EVlink EVlink City
Enhetsapplikation	Att hantera den totala energin som tilldelas varje fordon
Montagesätt	Väggmonterad
Montagefästen	Skena
Montageposition	Horisontell/vertikal
Lasthantering	Dynamisk
Max hanterade laddningsstationer	50 laddningsstationer
Max hanterade laddningspunkter	100 laddningspoäng
Max nb för zonnivåer	3
Max nb för zoner	10
Funktionsval	Med prioriterad laddningsprofil Med inställningar för användningstid
Kommunikationsinterface	Ethernet RJ45 Cat.6 för att ansluta enheten till laddstationen Ethernet RJ45 för att ansluta enheten till laddstationen Modem för att ansluta enheten till det centrala styrsystemet
Kommunikationsservice	Webbserver för OCPP 1.6 Via Modem
OCPP-version	JSON
[Us] driftspänning	12...24 V DC
Effektförbrukning i W	16 W
Ingångstyp	Energimätare
Elektromagnetisk kompatibilitet	Ledningsbundna och strålade störningar klass A överensstämmer med EN 55022
Höjd	150 mm
Bredd	157 mm
Djup	46 mm
Produktens vikt	1 kg
Standarder	EN/IEC 61131-2 EN 55011 EN/IEC 61000-6-4
Produktcertifieringar	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM

Målgrupp (land)	Alla
Service	Kommersiell serviceplan0...50 °C

Miljö

IP-kapslingsklass	IP40
Omgivningstemperatur vid drift	0...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...60 °C
Arbetshöjd över havet	0...2000 m
Relativ fuktighet	10...95 %

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,5 cm
Förpackning 1 bredd	22,0 cm
Förpackning 1 djup	32,0 cm
Förpackning 1 vikt	1,4 kg
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	6
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	40,0 cm
Förpackning 2 djup	80,0 cm
Förpackning 2 vikt	9,24 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	 Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.