



Produktdata

Produktområde	PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent	Servostyrning

Teknisk data

Produktkompatibilitet	LMC212
Antal axlar	12
Diskret ingångsnummer	8 för digital ingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1 4 för avkänningsingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
Digital ingångsspänning	- 3...5 V 15...30 V
Digital ingångsspänningstyp	DC
Diskret ingångsström	4 mA för digital ingång
Filtrering av antistuds	100 µs...4.29 s programmerbar digital ingång 100 µs...4.29 s programmerbar avkänningsingång 100 µs...4.29 s programmerbar interrupt ingång
Maximalt kabelavstånd mellan enheter	<50 m
Digitala utgångar	8 digital utgång
Digital ström utgång	500 mA för digital utgång
Maximal läckström	0,5 mA
Maximalt antal I/O-moduler	1
[Us] matningsspänning	24 V DC
Effektförbrukning i W	30 W
Minnestyp	RAM DDR2 512 MB NVRAM 128 kB
Programmeringsspråk	ST (structured text) IL (instruction list) LD (ladder) FBD (function block diagram) CFC (continuous function chart) SFC (sequential function chart)
Integrerad anslutningstyp	Ethernet port 2, connector RJ45 for protocol Sercos Ethernet port 1, connector RJ45 for protocol Ethernet 10/100BASE-T, FTP/HTTP Ethernet port 1, connector RJ45 for master encoder SerIELlänk 1, connector RJ45 for protocol RS232/RS485 CAN port 1, connector SUB-D 9 for protocol CANopen USB port 1, connector USB typ A
Matning	Kraftmatning: 24 VDC
Bredd	44 mm
Höjd	270 mm
Djup	222 mm
Produktens vikt	2,2 kg

Miljö

Standarder	CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 UL 508 EN/IEC 61131-2
Produktcertifieringar	CE[RETURN]EAC[RETURN]cULus[RETURN]CSA
Omgivningstemperatur vid drift	5...55 °C
Relativ fuktighet	5...95 % utan kondensering
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med EN/IEC 60529
Föroreningsgrad	2 överensstämmer med IEC 61131-2
Arbets höjd över havet	0...2000 m
Vibrationsbeständighet	3.5 mm vid 5...8,4 Hz 10 m/s² vid 8,4...150 Hz
Chocktålighet	150 m/s² för 6 ms överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3 (drift)

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	10,2 cm
Förpackning 1 bredd	32,5 cm
Förpackning 1 djup	42,5 cm
Förpackning 1 vikt	2,2 kg
Förpackningstyp 2	S06
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	75,0 cm
Förpackning 2 bredd	40,0 cm
Förpackning 2 djup	60,0 cm
Förpackning 2 vikt	6,0 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	 Information Om Livslängdsslut
PVC-fri	Ja